Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.314.1601.14 HSK-W-Flex

État: 12.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.314.1601.14 - HSK-W-Flex

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible



Caractéristiques

Référence	SZ 1.314.1601.14
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible
Matériau	Polyamide
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Largeur de clé	27 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	10 mm
Unité d'emballage	20 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878420201
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025