## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 1.314.3401.71 HSK-W-Flex

État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.314.3401.71 - HSK-W-Flex

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.314.3401.71
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée et protection flexible
Matériau	Polyamide
Couleur	Noir RAL 9005
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68
Taille du filetage NPT	3/4 pouce
Largeur de clé	33 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 20 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	20 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878420393
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025