

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.317.0900.15 HSK-W

État: 23.09.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.317.0900.15 - HSK-W

Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée



## Caractéristiques

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 1.317.0900.15                                     |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en plastique à sortie coudée |
| Matériau                                          | Polyamide                                            |
|                                                   | O-Ring: NBR                                          |
| Couleur                                           | Gris clair<br>RAL 7035                               |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68                                                |
| Largeur de clé                                    | 19 mm                                                |
| Pour zone EX gaz                                  | sans                                                 |
| Dimensions                                        | Longueur du filetage: 8 mm                           |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C                                      |
| Plage de température de stockage                  | -40 °C                                               |
| Longueur du filetage                              | 8 mm                                                 |
| Unité d'emballage                                 | 25 p.                                                |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                             |
| EAN                                               | 4033878420850                                        |
| ECLASS 8.0                                        | 27149109                                             |