

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.326.4000.50

Joint de filetage de raccordement
GFK

État: 12.02.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.326.4000.50 - Joint de filetage de raccordement GFK

Caractéristiques

Référence	SZ 1.326.4000.50
Diamètre interne	40 mm
Épaisseur de matériau	1,5 mm
Outer diameter	51,5 mm
Suitable for bolt size metric	40 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...105 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4033878422298