

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.513.1001.70

Fitting en polyamide W

État: 16.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# undefined 1.513.1001.70 - Fitting en polyamide W

Raccord coudé en polyamide, Protection contre les déconnexions involontaires

## Caractéristiques

Référence	1.513.1001.70
Description produit	Raccord à angle droit en polyamide pour conduits de protection flexibles
Avantages	Démontage aisément en toute sécurité à l'aide d'un tournevis
Matériaux	Polyamide O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005 RAL 9005
Dimensions	Hauteur: 51,5 mm Longueur: 83 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54
Largeur de clé	42 mm
Dimensions	Filetage: NPT 1 Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Longueur du filetage	15 mm
Suitable for Polyamid hose DN	29 mm
Prévu pour Ø	46 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	39174000
EAN	4033878423165