

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.513.2101.14 Fitting en polyamide W

État: 12.03.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.513.2101.14 - Fitting en polyamide W

Raccord coudé en polyamide, Protection contre les déconnexions involontaires

Caractéristiques

Référence	1.513.2101.14
Description produit	Raccord à angle droit en polyamide pour conduits de protection flexibles
Avantages	Démontage aisé en toute sécurité à l'aide d'un tournevis
Matériau	Polyamide O-Ring: NBR
Couleur	Noir RAL 9005 RAL 9005
Dimensions	Hauteur: 40 mm Longueur: 70 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54
Largeur de clé	33 mm
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Longueur du filetage	11 mm
Suitable for Polyamid hose DN	23 mm
Prévu pour Ø	38,5 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	39174000
Description produit	HOSE ANGUL.GLAND SM-W PG21-DN23 PA ZW