

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.587.6400.70

HSK-K-FLAKA

État: 22.05.2024 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.587.6400.70 - HSK-K-FLAKA

Presse-étoupes en plastique à insert spécial



Caractéristiques

Référence	SZ 1.587.6400.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert spécial
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65
Taille du filetage NPT	1 1/2 pouce
Largeur de clé	53 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 20 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	20 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878009734
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109