


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.591.0900.14

HSK-KE/KR

État: 26.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.591.0900.14 - HSK-KE/KR

Presse-étoupes standard en plastique à plage de serrage variable

Caractéristiques

Référence	SZ 1.591.0900.14
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en plastique à plage de serrage variable
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial IP 69K avec joint torique spécial
Largeur de clé	19 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	8 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878427118
ECLASS 8.0	27149109