

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.597.2901.00

## HSK-K-MULTI

État: 24.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.2901.00 - HSK-K-MULTI

Presse-étoupes en plastique à insert multiple



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.597.2901.00
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert multiple
Couleur	Gris clair
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
Largeur de clé	42 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 11 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	11 mm
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-K-Multi PG29 PA GR