

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.597.3401.70 HSK-K-MULTI

État: 31.07.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.597.3401.70 - HSK-K-MULTI

Presse-étoupes en plastique à insert multiple



Caractéristiques

Référence	SZ 1.597.3401.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert multiple
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
Taille du filetage NPT	3/4 pouce
Largeur de clé	33 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	14 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878005989
ECLASS 8.0	27149109