


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.597.5499.70

HSK-K-MULTI

État: 10.01.2026 (La source: ittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.597.5499.70 - HSK-K-MULTI

Presse-étoupes en plastique à insert multiple



Caractéristiques

Référence	SZ 1.597.5499.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert multiple
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
Taille du filetage NPT	1 1/4 pouce
Largeur de clé	42 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 16 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	16 mm
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878007167
ECLASS 8.0	27149109