Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.597.6302.50 HSK-K-MULTI

État: 13.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.597.6302.50 - HSK-K-MULTI

Presse-étoupes en plastique à insert multiple



Caractéristiques

Référence	SZ 1.597.6302.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes en plastique à insert multiple
Couleur	Gris clair RAL 7035
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	65 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	14 mm
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878005453
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025