

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.597.6302.51 HSK-K-MULTI

État: 04.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.6302.51 - HSK-K-MULTI

Presse-étoupes en plastique à insert multiple



## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | SZ 1.597.6302.51                              |
| Modèle  | droit   |
| Description produit                               | Presse-étoupes en plastique à insert multiple |
| Couleur   | Noir<br>RAL 9005                              |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) avec joint torique spécial     |
| Pas de filetage                                   | 1,5 mm  |
| Largeur de clé                                    | 65 mm   |
| Pour zone EX gaz                                  | sans  |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 14 mm                   |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C                               |
| Longueur du filetage                              | 14 mm   |
| Unité d'emballage                                 | 5 p.  |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                      |
| ECLASS 8.0  | 27149109                                      |
| Description produit                               | GLAND HSK-K-Multi M63x1,5 PA ZW               |