Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.609.0700.60 HSK-M

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.609.0700.60 - HSK-M

Presse-étoupes standard en laiton



Caractéristiques

Référence	SZ 1.609.0700.60
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton
Matériau	Laiton
	Insert de serrage en polyamide
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Largeur de clé	14 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	10 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878429280

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27149109

© Rittal 2025 3