

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.609.2500.31**

**HSK-M**

État: 02.07.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.609.2500.31 - HSK-M

Presse-étoupes standard en laiton



## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 1.609.2500.31                         |
| Modèle  | droit                                    |
| Description produit                               | Presse-étoupes standard en laiton        |
| Matériau  | Laiton<br>Insert de serrage en polyamide |
| Finition  | Nickelé (mat)                            |
| Couleur   | Autres                                   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                 |
| Pas de filetage                                   | 1,5 mm                                   |
| Largeur de clé                                    | 30 mm                                    |
| Pour zone EX gaz                                  | sans                                     |
| Dimensions  | Longueur du filetage: 12 mm              |
| Plage de température de fonctionnement            | -40 °C...100 °C                          |
| Longueur du filetage                              | 12 mm                                    |
| Unité d'emballage                                 | 25 p.                                    |
| Numéro du tarif douanier                          | 85389099                                 |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27149109

---

Description produit

GLAND HSK-M M25x1,5 Ms