

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.609.4000.32

HSK-M

État: 05.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.609.4000.32 - HSK-M

Presse-étoupes standard en laiton



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.609.4000.32 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en laiton |
| Matériau | Laiton Insert de serrage en polyamide |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Taille du filetage NPT | autres |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 46 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 15 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 15 mm |
| Unité d'emballage | 10 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-M M40x1,5 Ms |
