Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.609.4000.32 HSK-M

État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.609.4000.32 - HSK-M

Presse-étoupes standard en laiton



Caractéristiques

Référence	SZ 1.609.4000.32
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton
Matériau	Laiton
	Insert de serrage en polyamide
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Taille du filetage NPT	autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	46 mm
Pour zone EX gaz	sans
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	15 mm
Unité d'emballage	10 p.

© Rittal 2025

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878429945
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3