

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.609.4200.15

HSK-M

État: 12.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.609.4200.15 - HSK-M

Presse-étoupes standard en laiton



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.609.4200.15 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en laiton |
| Matériau | Laiton Insert de serrage en polyamide |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Largeur de clé | 57 mm |
| Pour zone EX gaz | sans |
| Dimensions | Longueur du filetage: 9 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 9 mm |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Caractéristiques

Description produit

GLAND HSK-M PG42 Ms