Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.610.2900.01 HSK-M-Ex

État: 29.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.610.2900.01 - HSK-M-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion



Caractéristiques

Référence	SZ 1.610.2900.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C95 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878430668
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025