

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.610.3800.70**

**HSK-M-Ex**

État: 03.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.610.3800.70 - HSK-M-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.610.3800.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide  O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	3/8 pouce
Largeur de clé	17 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...95 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-Ex NPT3/8" Ms