

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.611.2500.50**

**HSK-MZ-Ex**

État: 13.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.611.2500.50 - HSK-MZ-Ex

Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.611.2500.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide  O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 7 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-MZ-Ex M25x1,5 Ms