Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.612.0900.15 HSK-INOX-Ex

État: 30.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.612.0900.15 - HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.612.0900.15
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.
Matériau	INOX 1.4305 Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Largeur de clé	17 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C95 °C
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878431290
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025