

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.612.1200.50

HSK-INOX-Ex

État: 04.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.612.1200.50 - HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SZ 1.612.1200.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion. |
| Matériau | INOX 1.4305 Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR |
| Couleur | Autres |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 14 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 6,5 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...95 °C |
| Unité d'emballage | 10 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-INOX-Ex M12x1,5 |