

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.612.1200.51

## HSK-INOX-Ex

État: 04.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.612.1200.51 - HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.612.1200.51
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.
Matériau	INOX 1.4305 Insert de serrage en polyamide  O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	14 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6,5 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...95 °C
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-INOX-Ex M12x1,5