Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.612.3200.51 HSK-INOX-Ex

État: 01.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.612.3200.51 - HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.612.3200.51
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.
Matériau	INOX 1.4305 Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	41 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C95 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878431498
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025