

SZ 1.616.1200.70 - HSK-M-EMC-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SZ 1.616.1200.70 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM |
| Matériau | Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Taille du filetage NPT | 1/2 pouce |
| Largeur de clé | 22 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 13 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C |
| Unité d'emballage | 50 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-M-EMV-Ex NPT1/2" Ms |