## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 1.617.5000.50 **HSK-MZ-EMV-Ex**

État: 09.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.617.5000.50 - HSK-MZ-EMV-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et serre-fil de plus.



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.617.5000.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et serre-fil de plus.
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	57 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 9 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878432174
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025