


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.622.1200.50

HSK-M-Ex-d

État: 14.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

SZ 1.622.1200.50 - HSK-M-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SZ 1.622.1200.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression |
| Matériau | Laiton Insert de serrage en polyamide |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 14 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 14 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -60 °C...105 °C |
| Unité d'emballage | 50 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878432556 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |