


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.622.1200.70

HSK-M-Ex-d

État: 18.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.622.1200.70 - HSK-M-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression

Caractéristiques

Référence	SZ 1.622.1200.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...105 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878432570
ECLASS 8.0	27149109