Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 1.622.1200.71 HSK-M-Ex-d

État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.622.1200.71 - HSK-M-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression

Caractéristiques

Référence	SZ 1.622.1200.71
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1/2 pouce
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C105 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878432587
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025