Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.622.1600.50 HSK-M-Ex-d

État: 18.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.622.1600.50 - HSK-M-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression

Caractéristiques

Référence	SZ 1.622.1600.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	20 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C105 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878432594
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025