


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.623.0900.15

HSK-M-Flex

État: 15.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.623.0900.15 - HSK-M-Flex

Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.623.0900.15
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Largeur de clé	17 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
Longueur du filetage	6 mm
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-Flex PG9 Ms