

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.623.2016.50

HSK-M-Flex

État: 17.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.623.2016.50 - HSK-M-Flex

Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 1.623.2016.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible. |
| Matériau | Laiton |
| | Insert de serrage en polyamide |
| | O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 24 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 6 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -40 °C...100 °C |
| Longueur du filetage | 6 mm |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| EAN | 4033878433171 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |