## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1.623.2500.51 HSK-M-Flex

État: 09.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.623.2500.51 - HSK-M-Flex

Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.623.2500.51
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton, avec protection flexible.
Matériau	Laiton
	Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 7 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C100 °C
Longueur du filetage	7 mm
Unité d'emballage	20 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878433263
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025