## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1.628.3400.70 HSK-MZ-Ex-d

État: 29.10.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.628.3400.70 - HSK-MZ-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, avec serre-fil de plus.

## Caractéristiques

Référence	SZ 1.628.3400.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, avec serre-fil de plus.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	3/4 pouce
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 15 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C105 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878433843
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025