Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1.628.4000.50 HSK-MZ-Ex-d

État: 07.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.628.4000.50 - HSK-MZ-Ex-d

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, avec serre-fil de plus.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.628.4000.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression, avec serre-fil de plus.
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	50 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 14 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C105 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878433867
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025