


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.632.2500.51

## HSK-INOX-PVDF-Ex-d

État: 23.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.632.2500.51 - HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression.

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                              | SZ 1.632.2500.51   |
| Modèle                                 | droit  |
| Description produit                    | Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion, pour applications résistantes à la pression. |
| Matériau                               | INOX 1.4305  |
| Couleur                                | Autres   |
| Pas de filetage                        | 1,5 mm   |
| Largeur de clé                         | 30 mm  |
| Pour zone EX gaz                       | 1,2,   |
| Dimensions                             | Longueur du filetage: 14 mm  |
| Plage de température de fonctionnement | -60 °C...130 °C  |
| Unité d'emballage                      | 10 p.  |
| Numéro du tarif douanier               | 85389099   |
| ECLASS 8.0                             | 27149109   |
| Description produit                    | GLAND HSK-INOX-Ex-d M25x1,5  |