

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.636.1600.50**

**HSK-M-EMC-D-Ex**

État: 08.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.636.1600.50 - HSK-M-EMC-D-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et contact sur 360 degrés.



## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                              | SZ 1.636.1600.50   |
| Modèle                                 | droit  |
| Description produit                    | Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et contact sur 360 degrés. |
| Couleur                                | Autres   |
| Pas de filetage                        | 1,5 mm   |
| Largeur de clé                         | 20 mm  |
| Pour zone EX gaz                       | 1,2,   |
| Dimensions                             | Longueur du filetage: 6 mm   |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...95 °C   |
| Unité d'emballage                      | 50 p.  |
| Numéro du tarif douanier               | 85389099   |
| ECLASS 8.0                             | 27149109   |
| Description produit                    | GLAND HSK-M-EMV-D-Ex M16x1,5 Ms  |