

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.637.3200.50**

**HSK-M-EMC-D-Ex**

État: 11.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.637.3200.50 - HSK-M-EMC-D-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et contact sur 360 degrés.



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.637.3200.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et contact sur 360 degrés.
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...95 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878435045
ECLASS 8.0	27149109