


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.640.1000.70

HSK-M-Ex

État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.640.1000.70 - HSK-M-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion



Caractéristiques

Référence	SZ 1.640.1000.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	1 pouce
Largeur de clé	40 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 19 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878435168
ECLASS 8.0	27149109