## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 1.640.1600.61 HSK-M-Ex

État: 03.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## SZ 1.640.1600.61 - HSK-M-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.640.1600.61
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 10 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C95 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878435397
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025