



SZ 1.640.5000.50 HSK-M-Ex

État: 07.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.640.5000.50 - HSK-M-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion



Caractéristiques

Référence	SZ 1.640.5000.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	57 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 9 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C95 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878435908
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025