


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.641.2500.50

HSK-MZ-Ex

État: 28.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.641.2500.50 - HSK-MZ-Ex

Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion.

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | SZ 1.641.2500.50 |
| Modèle | droit |
| Description produit | Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus, pour environnements à risque d'explosion. |
| Matériau | Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR |
| Finition | Nickelé (mat) |
| Couleur | Autres |
| Pas de filetage | 1,5 mm |
| Largeur de clé | 30 mm |
| Pour zone EX gaz | 1,2, |
| Dimensions | Longueur du filetage: 7 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -60 °C |
| Unité d'emballage | 25 p. |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Description produit | GLAND HSK-Mz-Ex M25x1,5 Ms |