

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.642.2000.51

HSK-INOX-Ex

État: 22.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.642.2000.51 - HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.642.2000.51
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.
Matériau	INOX 1.4305 Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	24 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...95 °C
Unité d'emballage	10 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-INOX-Ex M20x1,5