


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.642.4000.50

HSK-INOX-Ex

État: 26.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.642.4000.50 - HSK-INOX-Ex

Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.642.4000.50
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en acier inoxydable pour environnements où règne un risque d'explosion.
Matériau	INOX 1.4305 Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Couleur	Autres
Pas de filetage	1,5 mm
Largeur de clé	50 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 8 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...95 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878436462
ECLASS 8.0	27149109