

SZ 1.646.0900.01 - HSK-M-EMC-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM

Caractéristiques

Référence	SZ 1.646.0900.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM
Matériau	Laiton Insert de serrage en polyamide O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Largeur de clé	17 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...95 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Description produit	GLAND HSK-M-EMV-Ex PG9 Ms