



# SZ 1.646.1200.51 - HSK-M-EMC-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM

## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                              | SZ 1.646.1200.51  |
| Modèle                                 | droit   |
| Description produit                    | Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM |
| Matériau                               | Laiton<br>Insert de serrage en polyamide<br><br>O-Ring: NBR   |
| Finition                               | Nickelé (mat)   |
| Couleur                                | Autres  |
| Pas de filetage                        | 1,5 mm  |
| Largeur de clé                         | 14 mm   |
| Pour zone EX gaz                       | 1,2,  |
| Dimensions                             | Longueur du filetage: 6,5 mm  |
| Plage de température de fonctionnement | -60 °C...95 °C  |
| Unité d'emballage                      | 50 p.   |
| Numéro du tarif douanier               | 85389099  |
| ECLASS 8.0                             | 27149109  |
| Description produit                    | GLAND HSK-M-EMV-Ex M12x1,5 Ms   |