

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.646.4200.01

HSK-M-EMC-Ex

État: 13.12.2025 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.646.4200.01 - HSK-M-EMC-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM

Caractéristiques

Référence	SZ 1.646.4200.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM
Matériaux	Laiton Insert de serrage en polyamide
	O-Ring: NBR
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Largeur de clé	57 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 9 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C...95 °C
Unité d'emballage	5 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878436820
ECLASS 8.0	27149109