

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.647.3400.70

## HSK-MZ-EMV-Ex

État: 03.08.2025 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.647.3400.70 - HSK-MZ-EMV-Ex

Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et serre-fil de plus.



## Caractéristiques

Référence	SZ 1.647.3400.70
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton pour environnements où règne un risque d'explosion, avec protection CEM et serre-fil de plus.
Couleur	Autres
Taille du filetage NPT	3/4 pouce
Largeur de clé	30 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 13 mm
Plage de température de fonctionnement	-60 °C
Unité d'emballage	25 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878437032
ECLASS 8.0	27149109