Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.661.1100.01 HSK-MZ-PVDF-Ex

État: 08.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



SZ 1.661.1100.01 - HSK-MZ-PVDF-Ex

Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus et à plage de température accrue, pour environnements à risque d'explosion.

Caractéristiques

Référence	SZ 1.661.1100.01
Modèle	droit
Description produit	Presse-étoupes standard en laiton à serre-fil de plus et à plage de température accrue, pour environnements à risque d'explosion.
Matériau	Laiton
	O-Ring: FPM
Finition	Nickelé (mat)
Couleur	Autres
Largeur de clé	20 mm
Pour zone EX gaz	1,2,
Dimensions	Longueur du filetage: 6 mm
Plage de température de fonctionnement	-20 °C130 °C
Unité d'emballage	50 p.
Numéro du tarif douanier	85389099
EAN	4033878437957
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025